Fiche technique du produit
WE044T



WE044T

Double InterBP Duo essensya double va-et-vient ou double poussoir titane

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Architecture

Type d'organe de commande	Touche double

Matière

Couleur	Titane
Finition	Satiné
Matériau	Polycarbonate (PC)
Traitement	Laqué

Dimensions

Hauteur	75 mm
Largeur	70 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm

Installation, montage

Montage sur	Encastré

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	2
Type de bouton poussoir	Poussoir simple

Connectivité

Type de raccordement	QuickConnect

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP21
Résistance aux chocs IK	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C

Textes

Impression	Sans inscription
Type de raccordement	Avec borne Sanvis

Durabilité

REACh-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui