Produktdatenblatt
ATH163009016BA

ATH163009016BA

Leitungsführungskanal halogenfrei 16x30 mit Klebeband L=2,1m,verkehrsweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	16 mm
Breite	32 mm
Länge	2100 mm
Oberteil Breite	16 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1

Abmessungen

Lichter innerer Querschnitt	420 - 420 mm²

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	3

Werkstoff

Werkstoff	PC-ABS
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	9016
Farbe	Verkehrsweiß

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP40

Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	15 - 60 °C

Konnektivität

Kanalverbindung	Ohne Kupplung

Ausstattung

Anzahl der Trennwände	0
Kammeranzahl	1-1
Anzahl steckbare Trennwände	0
Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten	Nein
Mit Schutzfolie	Nein

Installation, Montage

Bodenlochung	Ja

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen