Scheda tecnica del prodotto
B02181



B02181

Canaletta flessibile 17,5x28mm autoadesiva DN-A S G lunghezza 0,5m grigio

Caratteristiche tecniche

Serie	
Altezza	23 mm
Larghezza	17 mm
Lunghezza	500 mm
Larghezza della feritoia	7,50 mm
Larghezza slot	5 mm
Sezione interna	275 - 275 mm^2
Equipaggiamento	
coperchio in dotazione	Sì
Materiali	
Materiale	Polipropilene (PP)
Funzioni	
Autoestinguente	Sì
Normative	
Classe di infiammabilità secondo UL94	V2
Materiali	
Colore	Grigio
Codice RAL	7030
Architettura	
Flessibile	Sì
Configurazione	
Parete laterale	Intagliato
Connettività	
Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
Installazione, montaggio	
Montaggio su	Piastra di montaggio
Corrente	
Caduta di tensione stabile	Sì
Sostenibilità	
Conformità REACH – SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì

Illustrazioni | Disegni

