HTG911H

Spänningsförsörjning 24 VDC 2,5A

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Utgångsström	2500 mA
Intensitetsutgång 1	2,50 A

Funktioner

Utgående spänning justerad	Nej

Frekvens

Frekvens	47 - 63 Hz

Ström

Strömförbrukning (standby)	0,3 W

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Skruvterminal

Kapacitet

Antal moduler	4

Spänning

Utspänning	23,28 - 24,72 V

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 70 °C

Anslutning

Anslutningstyp	Skruvterminal

Dimensioner

Höjd	93 mm
Bredd	71 mm
Djup	63 mm

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACh-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja