Produktdatenblatt
VH24NK

VH24NK

Mauerkasten volta HWV 2x12PLE

Technische Eigenschaften

Installation, Montage	
Montage auf	Hohlwand
Ausstattung	
Anzahl der Schienen	2
Anzahl Reihen	2
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein
Kapazität	
Anzahl Module	24
Abmessungen	
Höhe	484 mm
Breite	330 mm
Tiefe	94,50 mm
Einbauhöhe	471 mm
Einbaubreite	314 mm
Einbautiefe	90 mm
Breite in Teilungseinheiten	12
Konnektivität	
Montageart	Schraubbefestigung
Werkstoff	
Werkstoff	Kunststoff
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß
Ausstattung	
Mit Erdungsklemmenblock	Nein
Mit Montageplatte	Nein
Sicherheit	
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK07
Glühdrahttest	850 °C
Nachhaltigkeit	
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja