TS sensor.tebis 4E, carre, noir, grave

Caractéristiques techniques

Installation, montage	
Montage sur	Encastré
Conditions d'utilisation	
Température de service	-5 - 45 °C
Fonctions	
Avec thermostat d´ambiance	Oui
Puissance	
Courant absorbé	12,50 mA
Dimensions	
Hauteur	160 mm
Largeur	86 mm
Profondeur	5,70 mm
Equipement	
Nombre de points d'exploitation	4
Commandes et indicateurs	
Avec affichage LED	Oui
Matière	
Couleur	Noir
Code RAL	9005
Matériau	Verre
Finition	Brillant
Ecran	
Avec écran d'affichage	Oui
Accessoires	
Comporte un champ d'étiquetage	Oui
Textes	
Fonction	Pour fonctions de commutation, impulsion, variation et store Fonction de verrouillage pour les surfaces sensorielles, p. ex. pour le nettoyage de la surface en verre
Mode d'installation	Pour montage vertical
Température	Raccordement supplémentaire pour capteur de température externe Capteur de température intégré pour un fonctionnement en tant que poste auxiliaire de régulateur Mesure de température par capteurs de température internes ou objet de communication externe
Eléments fournis	
Raccordement bus incl.	Oui