Fiche technique du produit
WE010T



WE010T

Permutateur Essensya Titane

Caractéristiques techniques

Installation, montage	
Montage sur	Encastré
Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz
Matière	
Couleur	Titane
Code RAL	9006
Finition	Satiné
Matériau	Polycarbonate (PC)
Traitement	Laqué
Identification	
Elément de base avec plaque d'adaptateur	Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Connectivité	
Type de montage	Fixation par vis
Commandes et indicateurs	
Nombre de touches	1
Dimensions	
Profondeur de montage	37 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Sécurité	
Résistance aux chocs IK	IK07
Courant électrique	
Courant assigné nominal	10 A
Textes	
Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Bouton poussoir	No
Durabilité	
REACh-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui