Fiche technique du produit
WH20180100B



WH20180100B

kallysto ENC: S0/1p/rotatif/ 0-1-0-1 + plaque de fixation + face Blanc

Caractéristiques techniques

Tension	
Tension nominale	220 - 250 V
Courant électrique	
Courant de commutation	25 AX (100W LED (SBL))
Tension	
Tension nominale	230 V
Installation, montage	
Montage	Encastré
Sécurité	
Indice de protection IP	IP20
Courant électrique	
Courant assigné nominal	16 A
Dimensions	
Dimensions	77 x 77 mm
Profondeur	55 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	41 mm
Matière	
Couleur	Ultra blanc
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité
Architecture	
Type d'organe de commande	Rotatif
Raccordement	
Type de connexion / prise	Borne à vis
Textes	
Type de commutation	Schéma interrupteur arrêt 0/1-pôles
Type de raccordement	Avec raccords à vis
Durabilité	
Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui