Produktdatenblatt
WH20180104B



WH20180104B

kallysto UP: Drehschalter S0/1-polig/ 0-1-0-1 / + Befest.-Platte + Front Anthr.

Technische Eigenschaften

Spannung	
Nennspannung	220 - 250 V
Nennspannung	230 V
Elektrischer Strom	
Schaltstrom	25 AX (100W LED (SBL))
Installation, Montage	
Montage auf	Unterputz
Sicherheit	
Schutzart IP	IP20
Elektrischer Strom	
Nennstrom	16 A
Abmessungen	
Abmessungen	77 x 77 mm
Tiefe	55 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	41 mm
Werkstoff	
Farbe	Anthrazit
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt
Architektur	
Steuer-/Bedienelement	Drehknopf
Anschluss	
Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Texte	
Schaltart/Variante	Ausschalter Schema 0/1-polig
Anschlussart	Mit Schraubanschlüssen
Nachhaltigkeit	
Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja