Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος
VD108TD

VD108TD

COSMOS ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 1X8M ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΟΡΤΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση	
Ονομαστική τάση	400 - 400 V
Εγκατάσταση, τοποθέτηση	
Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι
Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση
Ηλεκτρικό ρεύμα	
Ονομαστικό ρεύμα	63 A
Εξοπλισμός	
Αριθμός ραγών	1
Αριθμός σειρών	1
Αριθμός τμήματος σε πλάτος	1
με κλειδαριά	Όχι
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου	Ναι
Χωρητικότητα	
Αριθμός στοιχείων	8
Λειτουργίες	
Με εισόδους αγωγών	Ναι
Διαστάσεις	
Ύψος	170 mm
Πλάτος	170,50 mm
Βάθος	91 mm
Κάλυμμα, πόρτα	
Αριθμός πορτών ερμαρίου	1
Αριθμός κλειδαριών	0
Διαστάσεις	
Αριθμός μονάδων πλάτους	8
Κάλυμμα, πόρτα	
Με διάφανη πόρτα	Ναι
Τύπος πόρτας ερμαρίου	Μονή πόρτα
Υλικά	
Υλικό	Πλαστικό
Κωδικός RAL	9010
Χρώμα	Λευκό
Εξοπλισμός	
Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης	Ναι
Έχει πλάκα τοποθέτησης	Όχι
Υλικά	
Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία	Όχι
Ασφάλεια	
Κλάση προστασίας	Κατηγορία μόνωσης II
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP40
Τύπος κλειδώματος	Κλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά χωρίς κλειδαριά
Glow wire test	750 °C
Βαθμός προστασίας με πόρτα	IP40
Βιωσιμότητα	
Συμμόρφωση RoHS	Ναι