
Tehnički list proizvoda
862542510



862542510

Utičnica sa zaštitnim kont.USA/CANADA NEMA 6-20 R, Integro, crna mat

Tehničke karakteristike

Napon	
Nazivni napon	250 V
Električna struja	
Nazivna struja	20 A
Frekvencija	
Frekvencija	50 - 50 Hz
Materijali	
Boja	Crna
RAL kod	9005
Obrada površine	Sjajno
Materijal	Termoplastika
Obrada	Neobrađeno
Dimenzije	
Visina	55,50 mm
Širina	55,50 mm
Dubina	28 mm
Ugrađena dubina	19 mm
Instalacija, montaža	
Montiranje na	PŽ montaža
Povezivost	
Vrsta veze	Vijčana stezaljka
Vrsta montaže	Ugrađena instalacija Montaža vijcima
Oprema	
Vrsta priključaa/utikača za utičnicu	NEMA
Rotirani centralni umetak	Ne
Sa zglobnim poklopcem	Ne
Sa signalnom lampom	Ne
Pribor	
Ima polje za označavanje	Ne
Kapacitet	
Broj modula	1
Sigurnost	
Sa pojačanom zaštitom od kontakta	Ne
Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Funkcije	
Sa orijentacijskim osvjetljenjem	Ne
Sa funkcijskom rasvjete	Ne
Identifikacija	
Sa otiskom	Ne
Tekst	
Poklopac	Poklopac centralne ploče
Zaštita	Bez poboljšane zaštite od kontakta
Vrsta veze	Sa vijčanim spojevima
Održivost	
REACh-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da