Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος
ATA123019016

ATA123019016

TEHALIT ATA ΚΑΝΑΛΙ 2 ΤΜΗΜΑΤΩΝ 32x13mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις	
Ύψος	13 mm
Πλάτος	32 mm
Μήκος	2100 mm
Εσωτερική διατομή	330 - 330 mm^2
Χωρητικότητα	
Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø11mm, 50% γεμάτο, χωρίς συσκευές)	2
Υλικά	
Υλικό	Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)
Μεταχείριση	Ακατέργαστο
Κωδικός RAL	9016
Χρώμα	Traffic white
Ασφάλεια	
Αντοχή σε κρούση IK	IK07
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP40
Standards	
Κατάλληλο για λειτουργική ακεραιότητα σύμφωνα με το DIN4102-12	Όχι
Συνθήκες χρήσης	
Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 65 °C
Συνδεσιμότητα	
Σύνδεσμος καναλιού	Χωρίς σύζευξη
Εξοπλισμός	
Αριθμός κατατμήσεων	1
Αριθμός τμημάτων	2 - 2
Αριθμός συνδεόμενων κατατμήσεων	0
Περιλαμβάνεται κλιπ συγκράτησης καλωδίων	Ναι
Με προστατευτικό φιλμ	Όχι
Εγκατάσταση, τοποθέτηση	
Διάτρηση βάσης	Όχι
Βιωσιμότητα	
Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι

Εικονογραφήσεις | Σχέδια