Productdatablad
FD62BN



FD62BN

NewVegaD opbouwverdeelkast 1050x550x193, 6 rijen 144 mod. met volle deur

Technische karakteristieken

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

Elektrische Stroom

Nominale stroom	160 A

Uitrusting

Aantal DIN-rails	6
Aantal rijen	6
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee

Capaciteit

Aantal modulen	144

Afmetingen

Hoogte	1050 mm
Breedte	550 mm
Diepte	193 mm

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1

Afmetingen

Aantal breedte-eenheden	24

Deksel, deur

Soort handgreep	Scharnierende handgreep
Deuris transparant	Nee
Type kastdeur	Enkele deur

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	4

Materiaal

Materiaal	Metaal Kunststof
RAL-kleur	9010
Kleur	Helderwit

Uitrusting

Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

Veiligheid

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsgraad IP	IP41

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja