Ficha de datos de producto
961952501



961952501

Toma Francia/Bélgica, Integro, marrón, mate

Características técnicas

Tensión	
Tensión asignada	250 V
Corriente eléctrica	
Corriente nominal IN	16 A
Frecuencia	
Frecuencia	50 - 50 Hz
Materiales	
Colour	Marrón
Código RAL	8017
Acabado de la superficie	Mate
Material	Termoplástico
Tratamiento	Sin tratamiento
Dimensiones	
Altura	55,50 mm
Anchura	55,50 mm
Número de unidades	1
Profundidad de montaje cajas de empotrar	29 mm
Instalación, montaje	
Montaje en	Empotrado
Conectividad	
Tipo de conexión	Borne de tornillo
Tipo de montaje	Instalación de empotrar Montaje con tornillos
Equipo	
Toma de tipo conector/toma de corriente	Clavija de conexión a toma de tierra
Mecanismo central girado	No
Con tapa abatible	No
Con contacto de tierra de protección redondo	Sí
Con lámpara de señal	No
Con cierre	No
Accesorios	
Tiene espacio de etiquetado	No
Capacidad	
Número de módulos	1
Seguridad	
Con protección de contacto mejorada	Sí
Resistencia al impacto IK	IK05
Clase de protección de entrada (IP)	IP20
Funciones	
Con iluminación orientable	No
Con iluminación funcional	No
Identificación	
Con impresión	No
Texto	
Tipo de conexión	Con bornes con tornillos