Produktdatenblatt
961952505



961952505

Steckd. m. Schutzk.stift Frankr./Belg., erh. BS, S.-kl., Int. Eins., anthr. m.

Technische Eigenschaften

Spannung	
Nennspannung	250 V
Strombelastbarkeit	
Bemessungsstrom IN	16 A
Frequenz	
Frequenz	50 - 50 Hz
Werkstoff	
Farbe	Anthrazit
RAL Nummer	7021
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt
Abmessungen	
Höhe	55,50 mm
Breite	55,50 mm
Anzahl Einheiten	1
Einbautiefe Unterputz-Dosen	29 mm
Installation, Montage	
Montage auf	Unterputz
Konnektivität	
Anschlussart	Schraubanschluss
Montageart	Einbaubar Schraubbefestigung
Ausstattung	
Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schutzkontaktstift
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein
Zubehör	
Mit Beschriftungsfeld	Nein
Kapazität	
Anzahl Module	1
Sicherheit	
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Stoßfestigkeit IK	IK05
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Funktionen	
Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein
Kennzeichnung	
Mit Aufdruck	Nein
Texte	
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

Nachhaltigkeit	
Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja