# Ficha de datos de producto
961952505




961952505

**Toma Francia/Bélgica, Integro, antracita, mate**

## Características técnicas

### Tensión

| | |
|---|---|
| Tensión asignada | 250 V |

### Corriente eléctrica

| | |
|---|---|
| Corriente nominal IN | 16 A |

### Frecuencia

| | |
|---|---|
| Frecuencia | 50 - 50 Hz |

### Materiales

| | |
|---|---|
| Colour | Antracita |
| Código RAL | 7021 |
| Acabado de la superficie | Mate |
| Material | Termoplástico |
| Tratamiento | Sin tratamiento |

### Dimensiones

| | |
|---|---|
| Altura | 55,50 mm |
| Anchura | 55,50 mm |
| Número de unidades | 1 |
| Profundidad de montaje cajas de empotrar | 29 mm |

### Instalación, montaje

| | |
|---|---|
| Montaje en | Empotrado |

### Conectividad

| | |
|---|---|
| Tipo de conexión | Borne de tornillo |
| Tipo de montaje | Instalación de empotrar<br>Montaje con tornillos |

### Equipo

| | |
|---|---|
| Toma de tipo conector/toma de corriente | Clavija de conexión a toma de tierra |
| Mecanismo central girado | No |
| Con tapa abatible | No |
| Con contacto de tierra de protección redondo | Sí |
| Con lámpara de señal | No |
| Con cierre | No |

### Accesorios

| | |
|---|---|
| Tiene espacio de etiquetado | No |

### Capacidad

| | |
|---|---|
| Número de módulos | 1 |

### Seguridad

| | |
|---|---|
| Con protección de contacto mejorada | Sí |
| Resistencia al impacto IK | IK05 |
| Clase de protección de entrada (IP) | IP20 |

### Funciones

| | |
|---|---|
| Con iluminación orientable | No |
| Con iluminación funcional | No |

### Identificación

| | |
|---|---|
| Con impresión | No |

### Texto

| | |
|---|---|
| Tipo de conexión | Con bornes con tornillos |

**Sostenibilidad**

| | |
|---|---|
| Sin halógenos | Sí |
| Conforme RoHS | Sí |