Produktový list
961952505



961952505

Zásuvka s ochranným kolíkem, Integro přístroj, antracit mat

Technické vlastnosti

Napětí	
Jmenovité napětí	250 V
Elektrický proud	
Jmenovitý proud IN	16 A
Frekvence	
Frekvence	50 - 50 Hz
Materiál	
Barva	Antracit
Kód RAL	7021
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Termoplast
Povrch	Neošetřený
Rozměry	
Výška	55,50 mm
Šířka	55,50 mm
Počet jednotek	1
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	29 mm
Instalace, montáž	
Montáž	Zapuštěná montáž
Konektivita	
Typ připojení	Šroubová svorka
Druh montáže	Vestavná instalace Upevnění šrouby
Vybavení	
Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky	Uzemňovací kolík
Otočná středová vložka	Ne
Se zavěšeným víkem	Ne
S kulatým ochranným zemnicím kolíkem	Ano
Se signálním svítidlem	Ne
Zámek	Ne
Příslušenství	
Popisové pole	Ne
Kapacita	
Počet modulů	1
Bezpečnost	
Se zvýšenou ochranou proti dotyku	Ano
Mechanická odolnost IK	IK05
Stupeň krytí IP	IP20
Funkce	
S orientačním osvětlením	Ne
S funkčním osvětlením	Ne
Identifikace	
S potiskem	Ne
Texty	
Typ připojení	Se šroubovými svorkami

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano