Ficha de datos de producto
961952506



961952506

Toma Francia/Bélgica, Integro, gris, mate

Características técnicas

Tensión

Tensión asignada	250 V

Corriente eléctrica

Corriente nominal IN	16 A

Frecuencia

Frecuencia	50 - 50 Hz

Materiales

Colour	Gris
Código RAL	7038
Acabado de la superficie	Mate
Material	Termoplástico
Tratamiento	Sin tratamiento

Dimensiones

Altura	55,50 mm
Anchura	55,50 mm
Número de unidades	1
Profundidad de montaje cajas de empotrar	29 mm

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado

Conectividad

Tipo de conexión	Borne de tornillo
Tipo de montaje	Instalación de empotrar Montaje con tornillos

Equipo

Toma de tipo conector/toma de corriente	Clavija de conexión a toma de tierra
Mecanismo central girado	No
Con tapa abatible	No
Con contacto de tierra de protección redondo	Sí
Con lámpara de señal	No
Con cierre	No

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado	No

Capacidad

Número de módulos	1

Seguridad

Con protección de contacto mejorada	Sí
Resistencia al impacto IK	IK05
Clase de protección de entrada (IP)	IP20

Funciones

Con iluminación orientable	No
Con iluminación funcional	No

Identificación

Con impresión	No

Texto

Tipo de conexión	Con bornes con tornillos

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme RoHS	Sí