Ficha técnica do produto
961952506



961952506

Integro - tomada 2P+T FR obtur, cinz mt

Características técnicas

Tensão	
Tensão nominal	250 V
Corrente elétrica	
Corrente nominal IN	16 A
Frequência	
Frequência	50 - 50 Hz
Materiais	
Cor	Cinzento
Código RAL	7038
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento
Dimensões	
Altura	55,50 mm
Largura	55,50 mm
Número de unidades	1
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	29 mm
Instalação, montagem	
Montagem	Encastrar
Conetividade	
Tipo de ligação	Terminal de parafuso
Tipo de montagem	Instalação de embutir Montagem por parafuso
Equipamento	
Tipo de conector/ficha, tomada	Pino de ligação à terra
Inserção central com rotação	Não
Com tampa articulada	Não
Com pino redondo de proteção da ligação à terra	Sim
Com lâmpada de sinalização	Não
Com fecho	Não
Acessórios	
Tem campo de etiquetagem	Não
Capacidade	
Número de módulos	1
Segurança	
Com proteção contra contacto	Sim
Resistência ao impactos IK	IK05
Classe de proteção de entrada (IP)	IP20
Funções	
Com iluminação de orientação	Não
Com iluminação funcional	Não
Identificação	
Com gravação	Não
Texto	
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso

Sustentabilidade	
Sem halogéneos	Sim
Em conformidade com a diretiva RoHS	Sim