Fiche technique du produit
VF418PF



VF418PF3

Coffret encastré 72 M porte opaque

Caractéristiques techniques

Tension	
Tension nominale	400 - 400 V
Installation, montage	
Adapté à un usage extérieur	Non
Montage sur	Encastré
Courant électrique	
Courant nominal IN	63 A
Equipement	
Nombre de rails	4
Nombre de rangées	4
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non
Capacité	
Nombre de modules	72
Fonctions	
Avec guide-câble	Oui
Dimensions	
Hauteur	688 mm
Largeur	460 mm
Profondeur	97,50 mm
Hauteur d'encastrement	652 mm
Largeur de montage	426 mm
Couvercle, porte	
Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	0
Dimensions	
Profondeur de montage	72 mm
Largeur en modules	18
Couvercle, porte	
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Type de porte	Porte simple
Matière	
Matériau	Plastique
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur
Equipement	
Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non
Matière	
Résistant au rayonnement ultra-violet	Non
Sécurité	
Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP40
Type de verrouillage	Loquet Sans serrure

Sécurité	
Test au fil incandescent	650 °C
Indice de protection avec porte IP	IP40

Durabilité	
Conforme à la directive RoHS	Oui