Fiche technique du produit
HWX040H



HWX040H

Contact auxiliaire HW1 (AX)

Caractéristiques techniques

Courant électrique	
Courant nominal assigné sous 230 V AC15	4 A
Connectivité	
Type de montage	Clipsé
Raccordement	
Type de contact	1x inverseur
Tension	
Tension assignée d'isolement	690 V
Tension assignée de tenue aux chocs	1500 V
Type de tension d'alimentation	AC/DC
Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz
Endurance	
Endurance mécanique nombre de manœuvres	15000
Conditions d'utilisation	
Température de service	-25 - 70 °C
Endurance	
Endurance électrique en nombre de cycles	3025
Conditions d'utilisation	
Température de stockage/transport	-40 - 70 °C
Puissance	
Puissance dissipée totale sous IN	0 W
Sécurité	
Indice de protection IP	IP4X
Durabilité	
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui