Scheda tecnica del prodotto
B02182



B02182

Canaletta flessibile 32x43mm autoadesiva DN-A M G lunghezza 0,5m grigio

Caratteristiche tecniche

Serie	
Altezza	38 mm
Larghezza	32 mm
Lunghezza	500 mm
Larghezza della feritoia	7,50 mm
Larghezza slot	5 mm
Sezione interna	900 - 900 mm²
Equipaggiamento	
coperchio in dotazione	Sì
Materiali	
Materiale	Polipropilene (PP)
Funzioni	
Autoestinguente	Sì
Normative	
Classe di infiammabilità secondo UL94	V2
Materiali	
Colore	Grigio
Codice RAL	7030
Architettura	
Flessibile	Sì
Configurazione	
Parete laterale	Intagliato
Connettività	
Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
Installazione, montaggio	
Montaggio su	Piastra di montaggio
Corrente	
Caduta di tensione stabile	Sì
Sostenibilità	
Conformità REACH – SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì

Illustrazioni | Disegni



Quote:

A: 32
B: 38,5
C: 43
Lunghezza: 500