Tehnički list proizvoda
M55359010



M55359010

Ravni ugao, LF/FB 60x190 mm, bijela

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	61 mm
Širina	190 mm
Mjerenje a	220 mm

Pribor

Vrsta pribora	Oblikovano/kalupljeno

Postavke

Ugaoni domet	90 - 90

Materijali

Materijal	Polivinilklorid (PVC)
Obrada	Neobrađeno
Boja	Čista bijela
RAL kod	9010

Sigurnost

Otpornost na udarce IK	IK07

Standardi

Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12	Ne

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 60 °C

Oprema

Sa zaštitnim filmom	Ne

Konfiguracija

Preklapanje	Ne
Sa antibakterijskom obradom	Ne

Instalacija, montaža

Montiranje na	Prolazni poklopac

Arhitektura

Simetrično	Da

Ilustracije / crteži

