Produktdatablad
M55359010



M55359010

Liggande vinkel f-vit M5535-9010

Tekniska egenskaper

Dimensioner	
Höjd	61 mm
Bredd	190 mm
Mätning A	220 mm
Tillbehör	
Tillbehörstyp	Kapslad
Inställningar	
Vinkel område	90 - 90
Material	
Material	Polyvinylklorid (PVC)
Behandling	Obehandlad
Färg	Vit
RAL-kod	9010
Säkerhet	
Slagtålighet IK	IK07
Standarder	
Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
Användningsförhållanden	
Driftstemperatur	-5 - 60 °C
Utrustning	
Med skyddsfilm	Nej
Konfiguration	
Överlapp	Nej

Illustrationer | teckningar

