# Produktdatablad
M53939010



M53939010

**Ändplatta M5393-9010**

## Tekniska egenskaper

### Dimensioner

| | |
|---|---|
| Höjd | 30 mm |
| Bredd | 57 mm |

### Material

| | |
|---|---|
| Material | Polyvinylklorid (PVC) |
| Behandling | Obehandlad |
| Färg | Vit |
| RAL-kod | 9010 |

### Säkerhet

| | |
|---|---|
| Slagtålighet IK | IK07 |

### Användningsförhållanden

| | |
|---|---|
| Driftstemperatur | -5 - 60 °C |

### Utrustning

| | |
|---|---|
| Med skyddsfilm | Nej |

### Konfiguration

| | |
|---|---|
| Överlapp | Nej |

### Anslutning

| | |
|---|---|
| Typ av montering | Skruvanslutning<br>Snabbanslutning |

## Illustrationer | teckningar

