# Fiche technique du produit
WJC000



WJC000

**ateha Interrupteur ou poussoir complet**

## Caractéristiques techniques

### Installation, montage

| | |
|---|---|
| Montage sur | Encastré<br>En saillie |

### Fréquence

| | |
|---|---|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |

### Matière

| | |
|---|---|
| Couleur | Blanc pur |
| Code RAL | 9010 |
| Finition | Brillant<br>Mat |
| Matériau | Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)<br>Polycarbonate (PC) |
| Traitement | Laqué |

### Identification

| | |
|---|---|
| Elément de base avec plaque d'adaptateur | Elément de base avec habillage complet |

### Connectivité

| | |
|---|---|
| Type de montage | Fixation par vis |

### Commandes et indicateurs

| | |
|---|---|
| Nombre de touches | 1 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Dimensions | 77 x 77 mm |
| Profondeur de montage | 76 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 40 mm |

### Sécurité

| | |
|---|---|
| Résistance aux chocs IK | IK04 |

### Courant électrique

| | |
|---|---|
| Courant assigné nominal | 10 A |

### Textes

| | |
|---|---|
| Éclairage | Sans éclairage (non éclairable) |
| Bouton poussoir | Oui |