Fiche technique du produit
M61859010



M61859010

Angle plat, LF 30045, blanc paloma

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	30 mm
Largeur	45 mm
Mesure a	60 mm

Accessoires

Type d'accessoires	Moulé

Réglages

Plage angulaire	90 - 90

Matière

Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) Polycarbonate (PC)
Traitement de surface	Non traité
Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 90 °C

Equipement

Avec film de protection	Non

Configuration

Chevauchement	Non

Illustrations | dessins

