Karta katalogowa
926022505



926022505

Integro 12V Gniazdo USB ładowania A+A 5A; antracyt mat (10x)

Właściwości techniczne

Łączność

Typ złącza/wtyczki USB	A

Wymiary

Wbudowane puszki podtynkowe	40 mm

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Zacisk śrubowy

Sprzęt

Liczba wyjść	2

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym	Nie

Materiały

Kolor	Antracyt
Kod RAL	7021
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Metal Tworzywo sztuczne
Obróbka	Stan surowy

Moc

Zużycie energii w trybie oczekiwania	0,10 W

Napięcie

Zakres napięcia wejściowego	8 - 34 V
Napięcie wyjściowe	5 - 5 V

Prąd elektryczny

Prąd wyjściowy	2500 mA

Dodatkowe informacje

Złącza	Z 2 gniazdami USB typu A
Bezpiecznik	Zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak