

52026089

Q.1 System przywoławczy Łącznik pociągany z ramką, biały aksamit

Właściwości techniczne

Napięcie	
Zakres napięcia pracy	24 - 24 V
Materiały	
Kolor	Biały
Kod RAL	9010
Wykończenie powierzchni	Aksamitny
Wymiary	
Wysokość	80,50 mm
Szerokość	80,50 mm
Głębokość	34 mm
Zakres głębokości wbudowania	23,90 mm
Bezpieczeństwo	
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Warunki użytkowania	
Zakres temperatur pracy	-5 - 40 °C
Dodatkowe informacje	
Montaż	Do montażu na ścianach i sufitach. Element centralny do mocowania wtykowego
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
Oświetlenie	Z lampką kontrolną

Odpowiednie do	
Q.x	

Zrównoważony rozwój	
Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak