Fiche technique du produit
FT42S



FT42S

armoire murale,univers,IP54,CLII,650x550x275mm,96 PLE

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Hauteur	650 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	275 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	2 mm

Sécurité	
Classe de protection (IP)	IP54
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Verrou 1/4 de tour
Résistance aux chocs IK	IK10

Equipement	
Nombre de travée de large	2
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	4

Installation, montage	
Adapté à un usage extérieur	Non

Matière	
Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement	Thermolaquage
Matériau	Acier

Equipement	
Nombre de rangées	4

Couvercle, porte	
Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Type de porte	Porte simple

Courant électrique	
Courant assigné nominal	630 A