Produktdatablad
VZ040M

VZ040M

Förskruvning. vector, IP65, M40, plast

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	51 mm
Nyckel bredd i mm	46 mm
Längd gänga	10 mm

Anslutning

Klämmområde	19 - 28 mm

Material

Material	Polyamider (PA) Termoplast
Färg	Ljusgrå
RAL-kod	7035
Behandling	Obehandlad

Säkerhet

Slagtålig	Ja
Kapslingsklass (IP)	IP65

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 100 °C

Utrustning

Gängstorlek metrisk	0 - 40
Med böjskydd	Ja
Med låsmutter	Ja
Säker användning i explosiv miljö	Nej
Gängstigning	1,50

Hållbarhet

REACh-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja