



BSR02MTK

Couvercle de tube métallique pour boîte d'installation R02 Vieux cuivre

Caractéristiques techniques

Architecture

| | |
|---|-----|
| Avec cadre de protection pour revêtement de sol | Oui |
| Avec évidement pour revêtement de sol | Non |

Dimensions

| | |
|-------------------------|--------|
| Profondeur de montage | 86 mm |
| Diamètre d'installation | 122 mm |
| Diamètre extérieur | 150 mm |

Configuration

| | |
|--|-----|
| Taille de l'installation (installations sous le sol) | R02 |
|--|-----|

Installation, montage

| | |
|--|-----|
| Compatible avec l'installation en plancher creux | Oui |
| Installation sur mur en béton | Oui |
| Adapté à un usage extérieur | Non |
| Compatible avec l'installation sur faux plancher | Oui |
| Adapté au nettoyage humide | Oui |

Notice

| | |
|------------------|---------|
| Entretien du sol | Mouillé |
|------------------|---------|

Matière

| | |
|---------|----------------------|
| Matière | Vieux cuivre Zinc |
|---------|----------------------|

Conditions d'utilisation

| | |
|---|-------|
| Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde) | 15 kN |
|---|-------|

Cache, porte

| | |
|-----------------------|------|
| Matériau du couvercle | Zinc |
|-----------------------|------|

Conditions d'utilisation

| | |
|---|------|
| Charge verticale appliquée sur une petite surface | 3 kN |
|---|------|

Cache, porte

| | |
|-------------------|------|
| Type de couvercle | Tube |
|-------------------|------|

Fonctions

| | |
|---|-----|
| Compatible avec les canaux sous le plancher | Oui |
|---|-----|

Textes

| | |
|-----------------|--|
| Sortie de câble | Avec sortie de câble dans le couvercle |
|-----------------|--|

Matière

| | |
|---------|--------|
| Couleur | Cuivre |
|---------|--------|

Raccordement

| | |
|---------------------------|---|
| Nombre d'entrée de câbles | 3 |
|---------------------------|---|

Equipement

| | |
|--|---|
| Nombre de prises de courant de type SCHUKO | 0 |
| Nombre de boîte d'appareillage | 0 |
| Nombre de boîtiers de dispositifs | 0 |

Sécurité

| | |
|---|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
| Résistance aux chocs IK | IK10 |
| Indice de protection IP en état inutilisé | IP66 |

Durabilité

Conformité REACH

Oui

Illustrations | dessins

