Produktdatenblatt
926102509



926102509

USB Ladesteckdose 230 V, 2fach, 3A, Integro, polarweiß matt

Technische Eigenschaften

Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss
Anschluss-/Steckertyp USB	A

Abmessungen

Einbautiefe	31 mm

Ausstattung

Anzahl der Ausgänge	2

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
Mit Feinsicherung	Nein

Werkstoff

Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall Kunststoff

Leistung

Ausgangsleistung	15 W
Leistungsaufnahme standby	0,15 W

Spannung

Eingangsspannung	230 - 230 V
Ausgangsspannung	5 - 5 V

Elektrischer Strom

Nennstrom	0,20 A
Ausgangsstrom	3000 mA

Texte

Steckverbinder/Buchsen	Mit 2 USB-Buchsen Typ A
Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz

Nachhaltigkeit

REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja