Fiche technique du produit
ST309



ST309

Transformateur de sécurité pour contacteurs 20VA 12V

Caractéristiques techniques

Tension	
Tension de sortie	12 - 12 V
Tension de sortie 2	12 V
Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
Tension assignée d'isolement	4000 V
Puissance	
Puissance consommée (VA)	20 VA
Fréquence	
Fréquence	50 - 50 Hz
Installation, montage	
Montage sur	Rail DIN
Conditions d'utilisation	
Température de service	-20 - 35 °C
Capacité	
Nombre de modules	4
Dimensions	
Hauteur	85 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	58 mm
Sécurité	
Classe de protection (IP)	IP20
Protection thermique	Oui
Equipement	
Protégé contre les court-circuits	Oui
Commutateur marche/arrêt	Non
Raccordement	
Section de raccordement en câble souple	4 mm^2
Section de raccordement en câble rigide	6 mm^2