Ficha técnica do produto
ST309



ST309

Transf. segurança 230V/12V 20VA 4M

Características técnicas

Tensão	
Tensão de saída	12 - 12 V
Tensão de saída 2	12 V
Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 230 V
Tensão nominal de isolamento Ui	4000 V
Potência	
Consumo de energia (VA)	20 VA
Frequência	
Frequência	50 - 50 Hz
Instalação, montagem	
Montagem	Calha DIN
Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-20 - 35 °C
Capacidade	
Número de módulos	4
Dimensões	
Altura	85 mm
Largura	70 mm
Profundidade	58 mm
Segurança	
Classe de proteção de entrada (IP)	IP20
Proteção térmica	Sim
Equipamento	
Está protegido contra curto-circuito	Sim
Interruptor de ligar/desligar	Não
Conexão	
Secção transversal de condutor flexível	4 mm^2
Secção transversal de condutor rígido	6 mm^2