Fiche technique du produit
WH20130304B



WH20130304B

kallysto ENC: Hotelcard + plaque de fixation + face Anthracite

Caractéristiques techniques

Courant électrique	
Courant de commutation	10 A
Courant de commutation	10 A
Tension	
Tension nominale	230 V
Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz
Architecture	
Type d'organe de commande	Carte hôtel
Nombre de pôles	1
Puissance	
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	1500 W
Lampes fluorescentes en circuit double	1500 W
Matière	
Couleur	Anthracite
Finition	Mat
Matière	Métal Plastique
Traitement de surface	Non traité
Transparent	Non
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0 %
Finition fond profilé (installation)	Mat
Dimensions	
Hauteur	77 mm
Largeur	77 mm
Profondeur	58.50 mm
Profondeur de montage	24 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	34.5 mm
Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage	0 mm
Diamètre	58.8 mm
Installation, montage	
Montage	Encastré
Commandes et indicateurs	
Témoin lumineux	Signalisation
Nombre de touches	0
Type de bouton poussoir	Bouton -poussoir simple
Contact d'acquittement	Non
Connectivité	
Type de connection / prise	Raccordement borne à vis
Avec fixation à griffes	Non
Raccordement	
Type de douille de lampe	Sans douille
Type de connexion / prise	Bouton-poussoir/interrupteur
Sécurité	
Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02
Accessoires	
Comporte un champ d'étiquetage	Non

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 50 °C

Textes

Plaques centrales	La plaque centrale utilisé détermine la fonction interrupteur ou poussoir
Inscription	Avec inscription « Hotelcard »
Mode de montage	Uniquement utilisable comme appareil individuel
Éclairage	Pour éclairage
Joint d'étanchéité	Sans joint d'étanchéité
Type de commutation	Contact à fermeture
Type de raccordement	Avec bornes surélevées à vis

Convient pour

kallysto encastré

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui