Produktdatenblatt
WH20130304A



WH20130304A

kallysto Hotelcard-Schalter mit Front für Kombination Anthrazit

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom	
Schaltstrom	10 A
Taststrom	10 A
Spannung	
Nennspannung	230 V
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Architektur	
Steuer-/Bedienelement	Hotelkarte
Polanzahl	1
Leistung	
230 V Glüh- und Halogenlampen	1500 W
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung	1500 W
Werkstoff	
Farbe	Anthrazit
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	0 %
Rückwand Innenseite	Matt
Abmessungen	
Höhe	60 mm
Breite	60 mm
Tiefe	58.50 mm
Einbautiefe	24 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	34.5 mm
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld	0 mm
Durchmesser	58.8 mm
Installation, Montage	
Montage auf	Unterputz
Bedienelemente und Anzeigen	
Kontrollleuchte	Signalisieren
Anzahl der Tasten	0
Ausführung Taster	Einzeltaster
Mit Rückmeldekontakt	Nein
Anschlussmöglichkeiten	
Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Mit Krallenbefestigung	Nein
Anschluss	
Lampenfassung Typ	Ohne Fassung
Anschluss-/Steckertyp	Taster/Schalter
Sicherheit	
Schutzart IP	IP20
Stossfestigkeit IK	IK02
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-5 - 50 °C

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein

Texte

Zentralstücke	Das verwendete Zentralstück bestimmt die Funktion Schalter oder Taster
Aufdruck	Mit Aufdruck "Hotelcard"
Montageart	Einzel- und Kombinationsmontage
Beleuchtung	Für Beleuchtung
Dichtung	Ohne Dichtung
Schaltart/Variante	Schliesser
Anschlussart	Mit Schraub-Liftklemmen

Geeignet für

kallysto Unterputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja