Produktdatenblatt
WH20130305B



WH20130305B

kallysto UP: Hotelcard-Schalter mit Befestigungsplatte und Front Schwarz

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom	
Schaltstrom	10 A
Taststrom	10 A
Spannung	
Nennspannung	230 V
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Architektur	
Steuer-/Bedienelement	Hotelkarte
Polanzahl	1
Leistung	
230 V Glüh- und Halogenlampen	1500 W
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung	1500 W
Werkstoff	
Farbe	Schwarz
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	0 %
Rückwand Innenseite	Matt
Abmessungen	
Höhe	77 mm
Breite	77 mm
Tiefe	58.50 mm
Einbautiefe	24 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	34.5 mm
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld	0 mm
Durchmesser	58.8 mm
Installation, Montage	
Montage auf	Unterputz
Bedienelemente und Anzeigen	
Kontrollleuchte	Signalisieren
Anzahl der Tasten	0
Ausführung Taster	Einzeltaster
Mit Rückmeldekontakt	Nein
Anschlussmöglichkeiten	
Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Mit Krallenbefestigung	Nein
Anschluss	
Lampenfassung Typ	Ohne Fassung
Anschluss-/Steckertyp	Taster/Schalter
Sicherheit	
Schutzart IP	IP20
Stossfestigkeit IK	IK02
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-5 - 50 °C

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein

Texte

Zentralstücke	Das verwendete Zentralstück bestimmt die Funktion Schalter oder Taster
Aufdruck	Mit Aufdruck "Hotelcard"
Montageart	Nur als Einzelgerät einsetzbar
Beleuchtung	Für Beleuchtung
Dichtung	Ohne Dichtung
Schaltart/Variante	Schliesser
Anschlussart	Mit Schraub-Liftklemmen

Geeignet für

kallysto Unterputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja