Produktdatenblatt
WH20130305A



WH20130305A

kallysto Hotelcard-Schalter mit Front für Kombination Schwarz

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom	10 A
Taststrom	10 A

Spannung

Nennspannung	230 V

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Hotelkarte
Polanzahl	1

Leistung

230 V Glüh- und Halogenlampen	1500 W
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung	1500 W

Werkstoff

Farbe	Schwarz
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	0 %
Rückwand Innenseite	Matt

Abmessungen

Höhe	60 mm
Breite	60 mm
Tiefe	58.50 mm
Einbautiefe	24 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	34.5 mm
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld	0 mm
Durchmesser	58.8 mm

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz

Bedienelemente und Anzeigen

Kontrollleuchte	Signalisieren
Anzahl der Tasten	0
Ausführung Taster	Einzeltaster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Mit Krallenbefestigung	Nein

Anschluss

Lampenfassung Typ	Ohne Fassung
Anschluss-/Steckertyp	Taster/Schalter

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Stossfestigkeit IK	IK02

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 50 °C

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein

Texte

Zentralstücke	Das verwendete Zentralstück bestimmt die Funktion Schalter oder Taster
Aufdruck	Mit Aufdruck "Hotelcard"
Montageart	Einzel- und Kombinationsmontage
Beleuchtung	Für Beleuchtung
Dichtung	Ohne Dichtung
Schaltart/Variante	Schliesser
Anschlussart	Mit Schraub-Liftklemmen

Geeignet für

kallysto Unterputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja