Fiche technique du produit
WH20130305A



WH20130305A

kallysto Hotelcard Plaque frontal pour combinaison Noir

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation	10 A
Courant de commutation	10 A

Tension

Tension nominale	230 V

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Architecture

Type d'organe de commande	Carte hôtel
Nombre de pôles	1

Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	1500 W
Lampes fluorescentes en circuit double	1500 W

Matière

Couleur	Noir
Finition	Mat
Matière	Plastique
Traitement de surface	Non traité
Transparent	Non
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0 %
Finition fond profilé (installation)	Mat

Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	60 mm
Profondeur	58.50 mm
Profondeur de montage	24 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	34.5 mm
Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage	0 mm
Diamètre	58.8 mm

Installation, montage

Montage	Encastré

Commandes et indicateurs

Témoin lumineux	Signalisation
Nombre de touches	0
Contact d'acquittement	Non

Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis
Avec fixation à griffes	Non

Raccordement

Type de douille de lampe	Sans douille
Type de connexion / prise	Bouton-poussoir/interrupteur

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 50 °C

Textes

Plaques centrales	La plaque centrale utilisé détermine la fonction interrupteur ou poussoir
Inscription	Avec inscription « Hotelcard »
Mode de montage	Montage individuel ou associé
Éclairage	Pour éclairage
Joint d'étanchéité	Sans joint d'étanchéité
Type de commutation	Contact à fermeture
Type de raccordement	Avec bornes surélevées à vis

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui