Tehnički list proizvoda
961852501



961852501

Utičnica, sa štiftom, na vijak, Integro modul, smeđa mat

Tehničke karakteristike

Napon	
Nazivni napon	250 V
Električna struja	
Nazivna struja In	16 A
Frekvencija	
Frekvencija	50 - 50 Hz
Materijali	
Boja	Smeđa
RAL kod	8017
Obrada površine	Mat
Materijal	Termoplastika
Obrada	Neobrađeno
Dimenzije	
Visina	55,50 mm
Širina	55,50 mm
Broj jedinica	1
Montažna dubina ugradbenih kutija	29 mm
Instalacija, montaža	
Montiranje na	PŽ montaža
Povezivost	
Vrsta veze	Vijčana stezaljka
Vrsta montaže	Ugrađena instalacija Montaža vijcima
Oprema	
Vrsta priključaa/utikača za utičnicu	Pin za uzemljenje
Rotirani centralni umetak	Ne
Sa zglobnim poklopcem	Ne
Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje	Da
Sa signalnom lampom	Ne
Sa bravom	Ne
Pribor	
Ima polje za označavanje	Ne
Kapacitet	
Broj modula	1
Sigurnost	
Sa pojačanom zaštitom od kontakta	Ne
Otpornost na udarce IK	IK05
Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Funkcije	
Sa orijentacijskim osvjetljenjem	Ne
Sa funkcijskom rasvjete	Ne
Identifikacija	
Sa otiskom	Ne
Tekst	
Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama