Produktdatenblatt
WH36180749A



WH36180749A

robusto Schwenktaster /1p/ 0<-1 /0+30° mit IP55-Front für Kombination Aluminium

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom	16 A
Taststrom	16 A

Spannung

Nennspannung	230 V

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Drehknopf
Polanzahl	1

Werkstoff

Farbe	Aluminium
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Lackiert
Transparent	Nein
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	0 %
Rückwand Innenseite	Matt

Abmessungen

Höhe	86 mm
Breite	86 mm
Tiefe	72.4 mm
Einbautiefe	31.4 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	41 mm
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld	0 mm
Durchmesser	43 mm

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz

Bedienelemente und Anzeigen

Kontrollleuchte	Ohne
Anzahl der Tasten	0
Ausführung Taster	Einzeltaster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Mit Krallenbefestigung	Nein

Anschluss

Lampenfassung Typ	Ohne Fassung
Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss

Sicherheit

Schutzart IP	IP55
Stossfestigkeit IK	IK07

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25-+40 °C

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein

Texte

Zentralstücke	Für Zentralstück mit Drehknopf
Aufdruck	Mit Aufdruck "0 ← 1"
Montageart	Für Kombinationsmontage
Beleuchtung	Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Dichtung	Mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich
Schaltart/Variante	Schliesser
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

Geeignet für

robusto Aufputz / robusto Unterputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja