Fiche technique du produit
WH20184103A



WH20184103A

kallysto Interrupteur à clé S0/1p/0-1-0-1/Plaque frontal pour combin. Gris Cl.

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	220 - 250 V

Courant électrique

Courant de commutation	16 AX (100W LED (SBL))

Tension

Tension nominale	230 V

Installation, montage

Montage	Encastré

Sécurité

Indice de protection IP	IP20

Courant électrique

Courant assigné nominal	16 A

Dimensions

Dimensions	60 x 60 mm
Profondeur	69 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	62 mm

Matière

Couleur	Gris clair
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Architecture

Type d'organe de commande	Clé

Raccordement

Type de connexion / prise	Borne à vis

Textes

Type de commutation	Schéma interrupteur arrêt 0/1-pôles
Type de raccordement	Avec raccords à vis

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui