Produktdatenblatt
WH20184103B



WH20184103B

kallysto UP: Schlüsselschalter S0/1p/ 0-1-0-1 / + Befest.-Platte + Front Grau

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	220 - 250 V
Nennspannung	230 V

Elektrischer Strom

Schaltstrom	16 AX (100W LED (SBL))

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz

Sicherheit

Schutzart IP	IP20

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A

Abmessungen

Abmessungen	77 x 77 mm
Tiefe	69 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	62 mm

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Schlüssel

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss

Texte

Schaltart/Variante	Ausschalter Schema 0/1-polig
Anschlussart	Mit Schraubanschlüssen

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja