# Produktdatenblatt
WH20184105A



WH20184105A

**kallysto Schlüsselschalter S0/1p/ 0-1-0-1 / + Front für Kombination Schwarz**

## Technische Eigenschaften

### Spannung

| | |
|---|---|
| Nennspannung | 220 - 250 V |
| Nennspannung | 230 V |

### Elektrischer Strom

| | |
|---|---|
| Schaltstrom | 16 AX (100W LED (SBL)) |

### Installation, Montage

| | |
|---|---|
| Montage auf | Unterputz |

### Sicherheit

| | |
|---|---|
| Schutzart IP | IP20 |

### Elektrischer Strom

| | |
|---|---|
| Nennstrom | 16 A |

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Abmessungen | 60 x 60 mm |
| Tiefe | 69 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 62 mm |

### Werkstoff

| | |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Werkstoff | Duroplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

### Architektur

| | |
|---|---|
| Steuer-/Bedienelement | Schlüssel |

### Anschluss

| | |
|---|---|
| Anschluss-/Steckertyp | Schraubanschluss |

### Texte

| | |
|---|---|
| Schaltart/Variante | Ausschalter Schema 0/1-polig |
| Anschlussart | Mit Schraubanschlüssen |

### Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| Halogenfrei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |