# Produktdatenblatt
WH20184100B



WH20184100B

**kallysto UP: Schlüsselschalter S0/1p/ 0-1-0-1 / + Befest.-Platte +Front Weiss**

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Spannung** | |
| Nennspannung | 220 - 250 V |
| Nennspannung | 230 V |
| **Elektrischer Strom** | |
| Schaltstrom | 16 AX (100W LED (SBL)) |
| **Installation, Montage** | |
| Montage auf | Unterputz |
| **Sicherheit** | |
| Schutzart IP | IP20 |
| **Elektrischer Strom** | |
| Nennstrom | 16 A |
| **Abmessungen** | |
| Abmessungen | 77 x 77 mm |
| Tiefe | 69 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 62 mm |
| **Werkstoff** | |
| Farbe | Ultraweiss |
| Werkstoff | Duroplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |
| **Architektur** | |
| Steuer-/Bedienelement | Schlüssel |
| **Anschluss** | |
| Anschluss-/Steckertyp | Schraubanschluss |
| **Texte** | |
| Schaltart/Variante | Ausschalter Schema 0/1-polig |
| Anschlussart | Mit Schraubanschlüssen |
| **Nachhaltigkeit** | |
| Halogenfrei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |