Productdatablad
47893502



47893502

WCD sleutelslot 1-v (=) met behuizing, berker W.1 polarwit

Technische eigenschappen

Spanning	
Nominale spanning	250 V
Stroom / temperatuur	
Nominale stroom	16 A
Gebruiksvoorwaarden	
Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
Frequentie	
Frequentie	50 - 50 Hz
Materiaal	
Kleur	Polarwit
RAL-code	9010
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Afmetingen	
Hoogte	76 mm
Breedte	76 mm
Diepte	65 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	0 mm
Aansluiting	
Leidingdoorsnede	1,0 - 2,5 mm²
Installatie, montage	
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
Aansluitmogelijkheden	
Aansluitwijze	Steekaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging Klemmontage
Samenstelling	
Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Ja
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Ja
Toebehoren	
Heeft tekstveld	Ja
Deksel, deur	
Type deksel	Zelfsluitende scharnierende afdekking, kan in eindstand worden vastgezet
Capaciteit	
Aantal modulen	1
Veiligheid	
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Slagvastheid IK	IK05
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
Functies	
Met oriëntatieverlichting	Nee

Functies

Met functieverlichting	Nee

Identificatie

Met opdruk	Nee

Teksten

Deur	Complete behuizing
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Klem	Met 2-draads Wago-verbindingsklem voor bedrading Met 2 bevestigingslocaties voor 2-draads Wago-verbindingsklemmen in de bodem van de behuizing

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja