Produktdatenblatt
WH25585404C



WH25585404C

kallysto.line UP komplett: Steckdose Typ 23 mit Schraubklemmen, Anthrazit

Technische Eigenschaften

Spannung	
Nennspannung	250 V
Elektrischer Strom	
Nennstrom	16 A
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Werkstoff	
Farbe	Anthrazit
RAL Nummer	7024
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt
Abmessungen	
Höhe	92 mm
Breite	92 mm
Tiefe	43 mm
Anzahl Einheiten	1
Einbautiefe Unterputz-Dosen	36 mm
Einbautiefe	7 mm
Anschluss	
Anschluss-/Steckertyp	Schweizer Norm Typ 23
Leiterquerschnitt	1.0 - 2.5 mm²
Installation, Montage	
Montage auf	Unterputz
Einbau-/Anschlussort	Horizontal
Anschlussmöglichkeiten	
Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Montageart	Schraubbefestigung
Ausstattung	
Anschluss-/Steckertyp Steckdose	Schweizer Norm Typ 23
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Ja
Mit Signallampe	Nein
Zubehör	
Mit Beschriftungsfeld	Nein
Abdeckung, Tür	
Deckelausführung	Ohne Deckel
Kapazität	
Anzahl Module	1
Sicherheit	
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stossfestigkeit IK	IK02
Schutzart IP	IP20
Funktionen	
Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Nein

Texte

Abdeckung	Vollplatte
Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Typ	Apparat Gr. I

Geeignet für

kallysto Unterputz

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja