Produktdatenblatt
XEV653C

XEV653C

Ladestation witty park 2x22kW M3-Steckdose und 2x2,3kW Schuko-Steckdose, RFID

Technische Eigenschaften

Leistung	
Leistung pro Ladepunkte	22 kW
Anschlussleistung	44 - 44 kW
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Spannungsversorgung	
Anzahl der Phasen für Einspeisung	3
Elektrischer Strom	
Nennstrom	32 A
Konnektivität	
Anzahl der Ladepunkte	2
Funktionen	
Mit Lastmanagement	Nein
Ausstattung	
Anzahl der Steckdosen	2
Mit Leitungsschutzschalter	Nein
Notentriegelung bei Stromausfall	Ja
Anschluss	
Anschluss-/Steckertyp	Typ 2; Typ 2
Abmessungen	
Abmessungen	760 x 355 mm
Höhe	760 mm
Breite	355 mm
Tiefe	202 mm
Installation, Montage	
Montage auf	Wandbefestigung
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP54
Stoßfestigkeit IK	IK10
Spannung	
Nennspannung	230 - 400 V
Werkstoff	
Werkstoff	Edelstahl