Produktdatenblatt
FWB31A

FWB31A

Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 36PLE, 1x3 Reihen 500x300x161mm, ohne Klemme

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Nein
Montage auf	Aufputz

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A

Ausstattung

Anzahl der Schienen	3
Anzahl Reihen	3
Anzahl Felder	1
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein

Kapazität

Anzahl Module	36

Funktionen

Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät	Nein
Mit Leitungseinführung	Ja

Abmessungen

Höhe	500 mm
Breite	300 mm
Tiefe	165 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	0
Ausführung des Handgriffes	Klinke

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	12

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Anschluss

Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	4

Konnektivität

Montageart	Aufputz

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock	Nein
Mit Montageplatte	Nein

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK09
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
Schließungstyp	Ohne Schloss

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja